

ESTUCHE DE RAPIDÓGRAFOS C/3 (2,4,8)

EK-230/3W2

| DESCRIPCIÓN | |
|-------------|---------------|
| LÍNEA | Rapidógrafos. |

| COMPOSICIÓN | | |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| TINTA | TIPO | Agua, pigmento resina base agua. |
| | CONTENIDO | 3 piezas de estilógrafos. |
| | BARRIL | Polipropileno |
| PUNTA | TIPO | En forma de bala. |
| | MATERIAL | Poliacetato. |
| | TAPA | Polypropileno |

ANCHO DE ESCRITURA:
0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm








| CARACTERÍSTICAS | |
|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Trazo super fino debido a su maravillosa punta de poliacetato, reforzado por un fuerte collar metálico. • Excelente resistencia al agua y a la decoloración. • Tinta pigmento a base de agua. • No rellenable. |

| RENDIMIENTO | | | | | |
|------------------------|--|-------|--|-----------|---|
| DISTANCIA DE ESCRITURA | De 800 a 900 (0.2mm), de 1700 a 1800 m (0.4mm), de 500 a 600 m (0.8mm) La distancia puede variar según el color. Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/segundo sobre papel. | | | | |
| TIEMPO DE SECADO | <table border="0"> <tr> <td>PUNTA</td> <td>0.2 mm: 2 horas, 0.4 mm: 4 horas, 0.8 mm: 5 horas.</td> </tr> <tr> <td>ESCRITURA</td> <td>0.2 mm: 5-10 segundos, 0.4 mm: 10-20 segundos, 0.8 m: 30-60 segundos.</td> </tr> </table> | PUNTA | 0.2 mm: 2 horas, 0.4 mm: 4 horas, 0.8 mm: 5 horas. | ESCRITURA | 0.2 mm: 5-10 segundos, 0.4 mm: 10-20 segundos, 0.8 m: 30-60 segundos. |
| PUNTA | 0.2 mm: 2 horas, 0.4 mm: 4 horas, 0.8 mm: 5 horas. | | | | |
| ESCRITURA | 0.2 mm: 5-10 segundos, 0.4 mm: 10-20 segundos, 0.8 m: 30-60 segundos. | | | | |
| PRECAUCIONES | <ul style="list-style-type: none"> • No los tire o sacuda para evitar su derrame. • Manténgalos tapados cuando no lo use. | | | | |



| COLORES |
|--|
|  Negro |

| USOS | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  Papel |  Tarjetas |  Dibujo |  Diseño Gráfico |  Correspondencia |

EK-230/3W2

ESTUCHE DE RAPIDÓGRAFOS C/3 (2,4,8)

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA


EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO


EK-230/3W2




EK-230/3W2




EK-230/3W2



PZAS. X CAJA INTERNA



PZAS. X CORRUGADO



CORRUGADOS X PALLET

